


PARALELISMO ENTRE COLUMNAS

La distancia entre las caras interiores define Tube Frame y Upper Cabinet: se fabrican a 4,110 mm. Si las columnas no son paralelas o una está adelantada, esa diferencia es la que deben absorber (holgura, calza o relleno).

EN PLANTA



Láser de cruz alineado con la cara interior de Columna A (línea a 50 mm, marcada en sus dos extremos). Medir de la línea a la cara interior de Columna B al frente y al fondo; sumar 50.

ALINEACIÓN: línea láser sobre la cara frontal de Columna A, llevada hasta Columna B. Leer la separación de la línea a la cara frontal de Columna B en sus dos esquinas (Q1, Q2). Ambas 0: alineadas. Iguales: adelantada o atrasada. Distintas: girada.

DISTANCIA ENTRE CARAS INTERIORES (diseño 4,110 mm)

Altura	Frente	Fondo	Fondo – frente
100 mm	S1	S4	
2,171 mm	S2	S5	
2,950 mm	S3	S6	

En planta (frente vs fondo):

☐ paralelas

☐ se abren hacia el fondo

☐ se cierran hacia el fondo

diferencia _____ mm

En altura (abajo vs arriba):

☐ paralelas

☐ se abren hacia arriba

☐ se cierran hacia arriba

diferencia _____ mm

Alineación (láser):

☐ alineadas


☐ Columna B adelantada

☐ Columna B atrasada

☐ Columna B girada

Q1 _____ mm Q2 _____ mm

EN ALTURA



Con el distanciómetro, de cara interior a cara interior a cada altura, al frente y al fondo.

Depto.	Referencia técnica	Elaboró	Peso	Espesor
PRODUCT INTELLIGENCE		Tipo de documento	Material	
		Levantamiento en sitio		
		Título	No. de plano	
		Bar Tonalá SITE PARALELISMO	BARTONALAS-L4	
			Rev.	Fecha de emisión
				Hoja
				4/6